


SD6600



Compteur de gaz industriel

SDR12DGXFRKG/US-100



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1		
Etendue de mesure	4...1250 l/min	0,3...99,8 m/s	0,25...75 m³/h
Raccord process	taraudage R 1/2 DN15		

Application

Application	pour les applications industrielles	
Fluides	argon (Ar); dioxyde de carbone (CO2); azote (N2); air comprimé	
Température du fluide [°C]	-10...60	
Pression d'éclatement min. [bar]	64	
Pression d'éclatement min. [MPa]	6,4	
Tenue en pression [bar]	16	
Tenue en pression [MPa]	1,6	
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	9,7	



Compteur de gaz industriel

SDR12DGXFRKG/US-100

Données électriques				
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)		
Consommation	[mA]	< 80		
Classe de protection		III		
Protection inversion de polarité		oui		
Retard à la disponibilité	[s]	1		
Entrées/sorties				
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1		
Entrées				
Entrées		remise à zéro du compteur		
Sorties				
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable)		
Technologie		PNP/NPN		
Nombre des sorties TOR		2		
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)		
Chute de tension max. sortie de commutation DC		[V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC		[mA]	150; (par sortie)	
Nombre des sorties analogiques			1	
Sortie analogique (courant)		[mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle)	
Charge maxi		[Ω]	500	
Sortie d'impulsions		compteur totalisateur de la consommation		
Protection courts-circuits			oui	
Version protection courts-circuits			pulsé	
Protection surcharges			oui	
Etendue de mesure / plage de réglage				
Etendue de mesure		4...1250 l/min	0,3...99,8 m/s	0,25...75 m³/h
Plage d'affichage		0...1500 l/min	0...119,8 m/s	0...90 m³/h
Résolution		1 l/min	0,1 m/s	0,05 m³/h
Point de consigne haut SP		11...1250 l/min	0,9...99,8 m/s	0,65...74,97 m³/h
Point de consigne bas rP		5...1243 l/min	0,4...99,3 m/s	0,28...74,6 m³/h
Valeur minimum de la sortie analogique ASP		0...1000 l/min	0...79,8 m/s	0...60 m³/h
Valeur maximum de la sortie analogique AEP		250...1250 l/min	20...99,8 m/s	15...75 m³/h
Suppression de faibles débits LFC		1...13 l/min	0,1...1,1 m/s	0,09...0,8 m³/h
En pas de		1 l/min	0,1 m/s	0,01 m³/h
Contrôle de pression				
Etendue de mesure		[bar]	-1...16	
Plage d'affichage		[bar]	-1...20	
Résolution		[bar]	0,05	



Compteur de gaz industriel

SDR12DGXFRKG/US-100

Point de consigne haut SP	[bar]	-0,92...16
Point de consigne bas rP	[bar]	-1...15,92
Sortie analogique/valeur min	[bar]	-1...12,8
Sortie analogique/valeur max	[bar]	2,2...16
En pas de	[bar]	0,01

Surveillance du débit		
Etendue de mesure	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Plage d'affichage	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Point de consigne haut SP	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
Valeur de l'impulsion	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
En pas de	0,0001 m³	0,005 scf
Durée d'impulsions	[s]	0,002...2

Surveillance de la température		
Etendue de mesure	-10...60 °C	14...140 °F
Plage d'affichage	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Résolution	0,2 °C	0,5 °F
Point de consigne haut SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Point de consigne bas rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Sortie analogique/valeur min	-10...46 °C	14...114,8 °F
Sortie analogique/valeur max	4...60 °C	39,2...140 °F
En pas de	0,1 °C	0,1 °F

Exactitude / déviations		
Coefficient de température	[1/K]	± 0,07 % MW
Précision (dans la plage de mesure)		± (6 % MW + 0,6 % MEW); pour température du fluide 23 °C
Répétabilité		± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)

Contrôle de pression		
Répétabilité		± 0,2
	[% de la valeur finale]	
Exactitude type		< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (réglage de la valeur minimale))
	[% de la valeur finale]	
Meilleur CT du gain		± 0,3
	[% MEW / 10 K]	
Meilleur CT du point zéro		± 0,1
	[% MEW / 10 K]	

Surveillance de la température		
Précision	[K]	± 0,5; (en cas d'écoulement dans les limites de mesure du débit permises)

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	0,1; (dAP = 0)
Amortissement valeur process dAP	[s]	0...5

Contrôle de pression		
Temps de réponse	[s]	0,05

Surveillance de la température		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	T09 = 0,5



Compteur de gaz industriel

SDR12DGXFRKG/US-100

Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage	hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; sortie courant/impulsion; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; totalisateur	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profils	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Données process analogiques	8	
Données process TOR	2	
Temps de cycle de process [ms] min.	7,2	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	864
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	0...60	
Température de stockage [°C]	-20...85	
Humidité relative de l'air max. [%]	90	
Indice de protection	IP 65; IP 67	
Tests / homologations		
CEM	DIN EN 60947-5-9	
Homologation CPA	numéro du modèle	003TG
	classe de précision	-
	erreur max. admissible	± 7 % FS
	Q (min)	0,25 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	75 m³/h
Tenue aux vibrations	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années]	183	
Homologation UL	N° d'agrément UL	I012
	Numéro de fichier UL	E174189
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art; utilisable pour les gaz inertes du groupe de fluides 2	
Données mécaniques		
Poids [g]	730	
Matières	PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301/304); inox (1.4305/303); acier (1.5523) galvanisé; CW614N (laiton / 2.0401); FKM	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4301/304); inox (1.4305/303); FKM; céramique vitrifié; PPS GF40; Al2O3 (céramique); acrylate	
Raccord process	taraudage R 1/2 DN15	
Afficheurs / éléments de service		
Indication		affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels
		2 x LED. jaune

SD6600



Compteur de gaz industriel

SDR12DGXFRKG/US-100


Remarques	
Remarques	MW = Valeur mesurée
	MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
	Conditions normalisées : 1013,25 mbar / 15 °C / 0 % d'humidité relative
	Pour des informations sur l'installation et l'exploitation voir la notice d'utilisation.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



OUT1/IO-Link:	sortie de commutation débit sortie de commutation température sortie de commutation pression Sortie d'impulsions compteur totalisateur sortie signal Compteurs afficheurs avec présélection
OUT2/InD:	sortie de commutation débit sortie de commutation température sortie de commutation pression sortie analogique débit sortie analogique température sortie analogique pression sortie signal Compteurs afficheurs avec présélection Sortie d'impulsions compteur totalisateur entrée remise à zéro du compteur