




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFG18ABBE1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Caractéristiques du produit		
Raccord process		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Application		
Application		zones explosibles zone 1
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Liquides		
Application		zones explosibles zone 1
Température du fluide	[°C]	-25...80
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	-25...80
Données électriques		
Raccordement au boîtier de contrôle		VS 0200 Exi
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
Exactitude / déviations		
Gradient de température	[K/min]	15



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFG18ABBE1

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 18
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris