


Capteur de débit

SCR12ABAFNKG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5001 + E40096

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur

Application

Fluides	Liquides
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	30

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...36 DC
Consommation [mA]	< 45
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	< 20

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal de commutation
Technologie	NPN



Capteur de débit

SCR12ABAFNKG/PH

Nombre des sorties TOR	1
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Etendue de mesure / plage de réglage	
Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60
Exactitude / déviations	
Gradient de température [K/min]	15
Temps de réponse	
Temps de réponse [s]	1...10
Logiciel / programmation	
Réglage du seuil de commutation	potentiomètre
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	60 x 41 x 83
Matières	PBT GF20
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4305/303)
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service	
Indication	Fonction 11 x LED
Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 2 x AMF 30 tournevis
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

ST3620





Capteur de débit

SCR12ABAFNKG/PH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir