




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | taraudage M18 x 1,5 |
| 2 | boutons de réglage |



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
Raccord process	M18 x 1,5 taraudage

Application

Fluides		Liquides; milieux agressifs
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	300

Liquides

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation	[mA]	< 90; (sans charge)
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	15; (signalé optiquement)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	-----------------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal analogique



Capteur de débit

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20
Charge maxi	[Ω]	500
Protection surcharges		oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...60

Temps de réponse

Temps de réponse	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	M18 x 1,5
Désignation du filetage		M18 x 1,5
Matières		PBT GF20
Matières en contact avec le fluide		titane (3.7035); Joint torique: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Raccord process		M18 x 1,5 taraudage

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	10 x LED, 2 couleurs
------------	----------	----------------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Capteur de débit

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Raccordement

