
ST3654

Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5006 + E40107
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		1/2" NPT
Application		
Application		Haute pression
Fluides		Liquides
Température du fluide	[°C]	-25...60
Tenue en pression	[bar]	300
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	70...140 AC
Consommation	[mA]	< 40
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1

ST3654

Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Sorties			
Nombre total de sorties		1	
Sortie signal		signal de commutation	
Technologie		relais	
Nombre des sorties TOR		1	
Fonction de sortie		normalement ouvert	
Protection courts-circuits		non	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Plage de réglage	[cm/s]	3...300	
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60	
Exactitude / déviations			
Gradient de température	[K/min]	300	
Temps de réponse			
Temps de réponse	[s]	1...10	
Logiciel / programmation			
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...60	
Indice de protection		IP 67	
Données mécaniques			
Matières		PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process		1/2" NPT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	11 x LED
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			

Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A



ST3654

Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Raccordement

