




Sonde de température à visser avec câble

TS-500KLM...



Caractéristiques du produit		
Etendue de mesure	-30...150 °C	-22...302 °F
Raccord process	taraudage M12 x 1,5 filetage extérieur	
Application		
Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Montage	Capteur de contact pour des corps solides	
Tenue en pression	[bar]	500
Données électriques		
Classe de protection	III	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure	-30...150 °C	-22...302 °F
Exactitude / déviations		
Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Temps de réponse		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	4 / 12; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation		
Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	12683,9
Données mécaniques		
Poids	[g]	214,2
Boîtier	capteur à visser	
Dimensions	[mm]	M12 x 1,5 / L = 31
Désignation du filetage	M12 x 1,5	
Matières	inox (1.4301/304)	
Raccord process	taraudage M12 x 1,5 filetage extérieur	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

TS5951




Sonde de température à visser avec câble

TS-500KLKM...

Raccordement électrique

Câble: 5 m, silicone; avec embouts d'extrémité des fils

Raccordement



RD = Couleurs des fils conducteurs :
rouge
WH = blanc