




Sonde de température avec câble et raccord process

TS-250KCKD6-...../US/

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: TS9289

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-40...150 °C	-40...302 °F
-------------------	--------------	--------------

Application

Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides	milieux liquides et gazeux
Profondeur d'installation minimum [mm]	15

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-40...150 °C	-40...302 °F
-------------------	--------------	--------------

Exactitude / déviations

Précision [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
---------------	-----------------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	3 / 10; (selon DIN EN 60751)
--	------------------------------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Poids [g]	125
Dimensions [mm]	Ø 6
Matières	inox 1.4571 (316Ti); FKM
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)
Diamètre de la sonde [mm]	6

Remarques

Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage	1 pièces

Sonde de température avec câble et raccord process

TS-250KCKD6.-...../US/

Raccordement électrique

Câble: 2,5 m, FKM

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

