

TS335A




Sonde de température avec câble et raccord process

TS-300KEKD05...../US/3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: TS325A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-20...80 °C	-4...176 °F
-------------------	-------------	-------------

Application

Caractéristique spécifique	câble blindé
Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe B; courant de régime max. 10 mA)
Fluides	milieux liquides et gazeux
Profondeur d'installation minimum [mm]	15

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-20...80 °C	-4...176 °F
Remarque sur l'étendue de mesure	étendue de mesure pour des applications non ATEX: -20...180 °C / -4...356 °F	

Exactitude / déviations

Précision [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
---------------	-----------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	6 / 18; (selon DIN EN 60751)
--	------------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

Marquage ATEX	 II 3D IP 67 T 100 °C X
---------------	--

Données mécaniques

Dimensions [mm]	Ø 5 / L = 35
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)
Diamètre de la sonde [mm]	5

Remarques

Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
-----------	--

TS335A



Sonde de température avec câble et raccord process

TS-300KEKD05...../US/3D


Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 3 m, silicone, blindé

Raccordement



1 = blindage non raccordé au boîtier
Couleurs des fils conducteurs :
WH = blanc
BK = noir
RD = rouge