
AC1403

AS-Interface PROFINET Gateway met PLC

SmartPLC DataLine 1ASi PN



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Stroomopname	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	500; (bij externe voeding: 10 mA)
Aantal AS-i masters		1
Potentiaalscheiding		ja
Uitgangen		
Spanningsbereik DC	[V]	volgens PELV
Interfaces		
Communicatie interface		Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT		
Protocol		EtherCAT
Toepassingstype		Programmering
Ethernet - EtherNet/IP		
Protocol		EtherNet/IP
Toepassingstype		Programmering
Ethernet - Modbus TCP		
Transmissiesnelheid		10 MBaud; 100 MBaud
Stekkertype		RJ45
Protocol		Modbus TCP

AC1403

AS-Interface PROFINET Gateway met PLC

SmartPLC DataLine 1ASi PN

Toepassingstype			Programmering
Ethernet - PROFINET			
Transmissiesnelheid			100 MBaud
Stekkertype			RJ45
Protocol			PROFINET
Toepassingstype			gegevensoverdracht
Opmerking over de interface			Device Class B
Ethernet - TCP/IP			
Transmissiesnelheid			10 MBaud; 100 MBaud
Stekkertype			RJ45
Protocol			TCP/IP
Toepassingstype			Programmering
Ethernet - UDP/IP			
Transmissiesnelheid			10 MBaud; 100 MBaud
Stekkertype			RJ45
Protocol			UDP/IP
Toepassingstype			Programmering
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]		0...60
Opslagtemperatuur	[°C]		-20...70
Beschermklasse			IP 20
Toelatingen / testen			
MTTF	[jaren]		43
AS-i parameters			
AS-i versie			3.0
AS-i master profiel			M4
AS-i certificaat			97301
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]		725,5
Behuizing			behuizing voor DIN rail
Materialen			aluminium gepoedercoat; plaatstaal verzinkt; PC
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functie	1 x LED, rood/groen
			grafisch LCD-display
Toebehoren			
Leveringsomvang			Aansluitklemmen
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid			1 stuk

AC1403

AS-Interface PROFINET Gateway met PLC

SmartPLC DataLine 1ASi PN

Elektrische aansluiting

aansluitklemmen: ...2,5 mm²

Aansluiting

