




Veiligheid gerelateerde AS-Interface module
CLassicLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC505S
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	60
Beschermklasse		III
Watchdog geïntegreerd		ja
Ingangen		
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP/NPN
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...65
Beschermklasse		IP 65; (in combinatie met vlakkabelondervoet en AS-i vlakkabel)
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-3	
	EN 62061	appendix E
Veiligheidsclassificatie		
Volgens de eisen		ISO 13849-1: 2015 categorie 3 / 4 *), PL d / e *)



Veiligheid gerelateerde AS-Interface module

CLassicLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Levensduur TM (Mission Time)

[h]

175200

AS-i parameters

AS-i versie	2.11; 2.1
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk
Uitgebreide adresseermodus	nee
AS-i master profiel	M3; M4
AS-i profiel	S-7.B.0
AS-i I/O configuratie [hex]	7
AS-i ID-code [hex]	B.0
AS-i certificaat	61901

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	285
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen
Materialen	PBT

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel

Toebehoren

Leveringsomvang	Module ondervoet, AC5000
-----------------	--------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Aansluiting

Connector: M12

	bus I-1/2
1	voeding I+
2	ingang I-1 (p)
3	voeding I-
4	ingang I-2 (n)
5	niet in gebruik
	bus I-2
1	ingang I-2 (n)
2	voeding I-
3	niet in gebruik
4	niet in gebruik
5	niet in gebruik