




AS-Interface universele module

UniversalModule 2AI(C) IP65



Toepassingsgebied	
Applicatie	veldmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	140
Ompoolbeveiligd	ja
Extra voeding [V]	24...30 DC; (AUX)
Extra voeding	optioneel
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA]	550; (AUX)
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 2
Ingangen	
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i / AUX
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	100
Aantal analoge ingangen	2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analoge ingangsstroom [mA]	4...20
Kortsluitbestendige analoge ingangen	nee
Resolutie analoge ingang	16 (1 bit = 1 µA)
Nauwkeurigheid analoge ingang [%]	0,5



AS-Interface universele module

UniversalModule 2AI(C) IP65

Omgevingsvariabelen						
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70				
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85				
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (niet condenserend)				
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000				
Beschermklasse		IP 65				
Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
MTTF	[jaren]	150				
AS-i parameters						
AS-i aaster profiel		M3; M4				
AS-i profiel		S-7.3.D				
AS-i I/O configuratie	[hex]	7				
AS-i ID-code	[hex]	3.D				
Ordenen van parameterbits	Parameterbit	Aanduiding				
	P0	filter in de A/D converter	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz
	P1	kanaal	2: 1	geprojecteerd	0	niet geprojecteerd
	P2	periferiefout	: 1	geactiveerd	/ 0	gedeactiveerd
	P3	niet gebruikt	: 1	gereserveerd	/ 0	niet gereserveerd
Mechanische eigenschappen						
Gewicht	[g]	287				
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen				
Materialen		PBT				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave	analoog signaal			LED, geel kanalen AI1...AI2		
	in bedrijf			LED, groen AS-i, AUX		
	fouten			LED, rood		
Elektrische aansluiting						
Module aansluiting		Vlakkabels				
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
kooiveerklem:						




AS-Interface universele module

UniversalModule 2AI(C) IP65

contact pinnen voor ondervoet module, FK / FK-E / PG:

Aansluiting



- | | |
|----|---------------------------|
| 1 | I+ Sensorvoeding 2 +24V |
| 2 | C2 Analoge ingang mA |
| 3 | I- Sensorvoeding 2 0V |
| 4 | COM 2 Analoge ingang 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | I+ Sensorvoeding 1 +24V |
| 8 | C1 Analoge ingang mA |
| 9 | I- Sensorvoeding 1 0V |
| 10 | COM 1 Analoge ingang 1 0V |
| 11 | FE functionele aarde |
| 12 | FE functionele aarde |