


AC2630



I/O-module voor veldtoepassing

FieldModuleDP 4x2DI M12

uitloop artikel



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	20...29 DC
Stroomopname	[mA]	< 85
Potentiaalscheiding		nee

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 8
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	8
--------------------------	---



I/O-module voor veldtoepassing

FieldModuleDP 4x2DI M12

Industriële voedingen [V]	20...29
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	500
Schakelniveau High [V]	11...30
Schakelniveau Low [V]	-3...5
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Interfaces

PROFIBUS

Transmissiesnelheid	9,6...12000 kBit/s
---------------------	--------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...55
Opslagtemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Trillingsbestendigheid	IEC 68	deel 2-6 / IEC 68, deel 2-27

Mechanische eigenschappen


Gewicht [g]	296,5
Materialen	behuizing: PA 6; gietmassa: PU; contactpen: messing verguld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - PROFIBUS

Connector: M12; codering: B




	stekker M12 PROFIBUS In
1	niet in gebruik
2	kabel A
3	GND
4	kabel B
5	Afscherming
	bus M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	kabel A
3	GND
4	kabel B
5	Afscherming

I/O-module voor veldtoepassing

FieldModuleDP 4x2DI M12

Elektrische aansluiting - Procesaansluiting

Connector: M12; codering: A



	bus M12
1	Sensorvoeding +
2+4	data-ingang
3	Sensorvoeding -
5	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: M8; codering: A



	stekker M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	bus M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND