


AS-Interface module

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5213

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 35
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Watchdog geïntegreerd	nee

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 4
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Spanningsbereik DC [V]	24; (volgens PELV; via M12-stekkerverbinding)
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000
Aantal relaisuitgangen	4
Kortsluitvast	nee
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------



AS-Interface module

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

AS-i parameters					
AS-i profiel		S-8.0			
AS-i I/O configuratie [hex]		8			
AS-i ID-code [hex]		0			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4
Mechanische eigenschappen					
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen			
Materialen		PBT			
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf			LED, groen	
	functie			LED, geel	
Opmerkingen					
Verpakkingseenheid		1 stuk			
Elektrische aansluiting					
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:					
Connector: M12; codering: A					
Connector: M12; codering: A					
					
1	externe spanning +				
3	externe spanning -				