




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Toepassingsgebied	
Applicatie	veldmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	157
Ompoolbeveiligd	ja
Extra voeding [V]	24...30 DC; (AUX)
Extra voeding	optioneel
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA]	550; (AUX)
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 4
Ingangen	
Nauwkeurigheid analoge ingang [%]	0,5
Uitgangen	
Aantal analoge uitgangen	4; (aansluiting van 2-draads-actuatoren)
Analoge uitgangsspanning [V]	0...10
Min. weerstand last [Ω]	1200
Resolutie analoge uitgang	16 (1 bit = 1 mV)
Actuatorvoeding van de uitgangen	AS-i / AUX



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[jaren]	145
AS-i parameters		
AS-i adressering		adresseerbus; IR-adressering mogelijk
AS-i aaster profiel		M3; M4
AS-i profiel		S-7.3.6
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	3.6
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	219,3
Wijze van montage		AS-i verbinding aan FK-/FK-E ondervoet
Materialen		PBT
Aandraaimoment	[Nm]	0,6...0,8
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	analoog signaal	LED, geel kanalen AO1...AO4
	in bedrijf	LED, groen AS-i, AUX
	fouten	LED, rood
Elektrische aansluiting		
Module aansluiting		Vlakkabels
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Module ondervoet
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



1	AO+ analoge uitgang
2	n.c.
3	AO- analoge uitgang 0V
4	n.c.
5	functionele aarde