


AS-Interface module

EMS-Module 4DI M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5205

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 235

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	NPN
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5
Schakelniveau High [V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Uitgangen


Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------



AS-Interface module

EMS-Module 4DI M12

Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85			
Beschermklasse		IP 67			
Toelatingen / testen					
EMC		EN 50295			
AS-i parameters					
AS-i profiel		S-0.0			
AS-i I/O configuratie	[hex]	0			
AS-i ID-code	[hex]	0			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanische eigenschappen					
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen			
Materialen		PBT			
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf			LED, groen	
	functie			LED, geel	
Opmerkingen					
Opmerkingen		De module kan tot 15 keer om-geadresseerd worden.			
Verpakkingseenheid		1 stuk			
Elektrische aansluiting					
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:					
Connector: M12; codering: A					



Aansluiting

