




AS-Interface verlichte drukknopmodule

ACTIVE MODULE UPPER PART

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2088

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
- 2 drukknop / LED groen
- 3 drukknop / LED rood



Toepassingsgebied		
Applicatie		veldmontage
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]		55
Ingangen		
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC		EN 50295
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
Uitgebreide adresseermodus		nee
AS-i aaster profiel		M2; M3; M4



AS-Interface verlichte drukknopmodule

ACTIVE MODULE UPPER PART

AS-i profiel	S-3.F.F				
AS-i I/O configuratie [hex]	3				
AS-i ID-code [hex]	F.F				
AS-i certificaat	04801				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	drukknop	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	97				
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen				
Materialen	PBT				

Opmerkingen

Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.				
	Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.				
Verpakkingseenheid	1 stuk				

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG: