


AC2315



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	AS-i
Schakelafstand [mm]	4
Afmetingen [mm]	55 x 60 x 35

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA]	< 40

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Bereik

Schakelafstand [mm]	4
---------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...70
Beschermklasse	IP 67



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [jaren]		924
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
Uitgebreide adresseermodus		ja
AS-i I/O configuratie [hex]		0
AS-i ID-code [hex]		A.F
AS-i certificaat		74901
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		149,5
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]		55 x 60 x 35
Materialen		PBT
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	2 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Bevestigingsplaatje
		inbusschroeven: 2 x M5 x 35
		onderlegingen: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)		
		



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Aansluiting



Elektrische aansluiting

1	AS-i +
3	AS-i -