

AC316A




AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC336A

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 sensor 1
2 sensor 2



Producteigenschappen

Schakelafstand	[mm]	4
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 160
Beschermklasse		III


Bereik

Schakelafstand	[mm]	4
----------------	------	---



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...60
Beschermklasse		IP 5x; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 67)
Toelatingen / testen		
ATEX-apparaatkenmerk		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Opmerking ATEX-apparaatkenmerk		alleen in combinatie met de montageplaat
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
Uitgebreide adresseermodus		ja
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	A.E
AS-i certificaat		75002
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	200,2
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35
Materialen		PBT; PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Bevestigingsplaat: 1
		inbusschroeven: 2 x M5 x 35
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal		
		
Aansluiting		
Ausgänge		
3	externe spanning -	
4	schakeluitgang +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC316A



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal



Aansluiting

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -