


ANT600



RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED status voedingsspanning
- 2 LED balk aanwijzing
- 3 Montageschroefdraad: M4 max. inschroefdiepte: 15 mm



Toepassingsgebied			
Applicatie	herkennen van objecten op transportsystemen		
Type goedkeuring voor zendapparatuur	EU/RED; Japan; Australië; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne; Maleisië; Brazilië; Canada; Mexico; Nieuw Zeeland; Zuid-Korea; USA; Vietnam		
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".		
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning	[V]	19,2...28,8 DC; (verzorging door verwerkingseenheid DTE10x)	
Stroomopname	[mA]	< 150	
Beschermklasse		III	
Zendfrequentie	[MHz]	13,56	
Bereik			
Afstand schrijf-/leeskop frontaal	[mm]	400	
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings	[mm]	600	
Afstand tot de ID-Tag	[mm]	gebaseerd op ID-TAG E80384 :	< 190
		gebaseerd op ISO-kaart E80407 :	< 230
Interfaces			
Communicatie interface		DATA / DTE10x	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60	
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...80	
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
Schokbestendigheid		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Continue schokken
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / Enkelvoudige schok

ANT600



RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF HLRWIDUS03

Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
UL-goedkeuring	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Limited Voltage/Current
	File nummer UL	E205959

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	450
Afmetingen	[mm]	120 x 50 x 113
Materialen		PBT; PC; roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	TAG-communicatie	4 x LED balk aanwijzing, geel signaalsterkte ID-TAG

Opmerkingen

Opmerkingen	Afstanden tot andere ID-TAGs zie het respectievelijke datablad (E803xx)
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

