


CR3121



ISOBUS-gateway

ISOBUS Gateway/VT



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	12...27 DC
Stroomopname	[mA]	11...48

Interfaces

Communicatie interface	CAN
Aantal CAN-interfaces	2

CAN



Transmissiesnelheid	250 (125...1000) kBaud
Interface	CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Afsluitweerstand	ja; (intern ; 120 Ohm; niet te deactiveren)

ISOBUS

Transmissiesnelheid	250 kBaud
Interface	CAN Interface ISO 11783
Afsluitweerstand	nee

ISOBUS-gateway

ISOBUS Gateway/VT

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	190,1
Wijze van montage		op-/afbouw
Afmetingen	[mm]	72 x 104 x 29
Materialen		behuizing: PA 12 zwart
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	status	1 x LED, groen / rood
	Aansluitspanning	1 x LED, groen / rood
Hardware		
Processor		ARM Cortex M4 32 bit
Programmageheugen		1,5 MB Flash
Werkgeheugen		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - CAN		
Connector: 1 x M12; codering: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Elektrische aansluiting - ISOBUS		
Connector: 1 x M12; codering: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	