


Monitor voor toerentalbewaking

D100/110VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 55 x 110

Toepassingsgebied

Applicatie	universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC [V]	< 110
Nominale spanning DC [V]	24
Nominale spanningstolerantie [%]	10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	10
Nominale frequentie AC [Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC [V]	24; (≤ 30 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Meet- / instelbereik

Instelbereik [Imp/min]	5...5000
------------------------	----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [% van Sr]	5...100
-----------------------	---------



Monitor voor toerentalbewaking

D100/110VAC

Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1
---------------------	------------	---

Reactietijden

Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...15
-----------------------	-----	----------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	fijnstelling binnen de bereiken door potentionmeter
-----------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 40
----------------	-------

Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20
--------------------------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
-----------	-------------------------

Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
------------	------	---------------

Materialen	kunststof
------------	-----------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen

Elektrische aansluiting

Aansluiting

