


I/O-module voor mobiele machines

R360/MODULE/PWM/4...20mA

**Toepassingsgebied**

Uitvoering

behuizingsmodule

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

19,2...28,8 DC

Stroomopname [mA]

< 30

Ompoolbeveiligd

ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal analoge uitgangen: 1

Ingangen

Aantal PWM ingangen

1; (24 V DC $\pm$ 20 % PWM-sigitaal)

PWM-frequentie ingangen [Hz]

122

Uitgangen

Aantal analoge uitgangen

1

Analoge uitgangsstroom [mA]

4...20

Max. belasting [Ω]

600

OmgevingsvariabelenOmgevingstemperatuur [$^{\circ}$ C]

-40...85

Opmerking voor de
omgevingstemperatuurkabels bewegend -5...105 $^{\circ}$ C
kabels zonder beweging -30...105 $^{\circ}$ C

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

72

Afmetingen [mm]

54 x 34 x 15

Materialen

Polyamide glasvezelversterkt

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



I/O-module voor mobiele machines

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,28 m; / Adereinden voorzien van adereindhulzen

ingang

rood	+24 V DC
zwart	PWM IN
blauw	GND

Uitgang

zwart	4...20 mA
blauw	GND

Diagrammen en curves

