
DD0034

Monitor voor toerentalbewaking

D100/110VAC/0-20mA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



CE

Producteigenschappen		
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Toepassingsgebied		
Applicatie		universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
Elektrische eigenschappen		
Nominale spanning AC	[V]	< 110
Nominale spanning DC	[V]	24
Nominale spanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal analoge uitgangen: 1; Aantal relaisuitgangen: 1
Uitgangen		
Aantal relaisuitgangen		1
Contactbelasting		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	0...20
Max. belasting	[Ω]	500
Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[Imp/min]	500...5000

DD0034

Monitor voor toerentalbewaking

D100/110VAC/0-20mA

Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Hysterese	[% van Sr]	5...100	
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1	
Reactietijden			
Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...15	
Software / programmering			
Afregelen schakelpunt		fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70	
Beschermklasse		IP 40	
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20	
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		behuizing voor DIN rail	
Materialen		kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	schakelstatus	LED, rood	
Elektrische aansluiting			
Aansluiting			