



Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/4-20mA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
-----------	-------------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale spanning DC	[V]	24
Nominale spanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1; Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	--

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	1	
Contactbelasting	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Aantal analoge uitgangen	1	
Analoge uitgangsstroom	[mA]	0...20
Max. belasting	[Ω]	500

Meet- / instelbereik

Instelbereik	[Imp/min]	5...50
--------------	-----------	--------



Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/4-20mA

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[% van Sr]	5...100
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1
Reactietijden		
Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...15
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	fijneinstelling binnen de bereiken door potentionmeter	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse	IP 40	
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, rood
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		