



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available



Toepassingsgebied

Applicatie	beoordelen van impulssequenties met speciale eisen op functionaliteit en techniek
------------	---

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale spanning DC	[V]	24
Nominale spanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Meet- / instelbereik

Instelbereik	[Imp/min]	3...3000
--------------	-----------	----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteres	[% van Sr]	5...100
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1

Reactietijden

Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...30
-----------------------	-----	----------



Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/RESET

Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Mechanische eigenschappen		
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Opmerkingen	*) speciale bouwvorm	
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		