DD0022


Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/10-10K

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DD0296

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail

CE

Producteigenschappen		
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Toepassingsgebied		
Applicatie		universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
Elektrische eigenschappen		
Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale spanning DC	[V]	24
Nominale spanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal relaisuitgangen: 1
Uitgangen		
Aantal relaisuitgangen		1
Contactbelasting		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[Imp/min]	10...10000

DD0022

Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/10-10K

Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Hysterese	[% van Sr]	5...100	
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1	
Reactietijden			
Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...15	
Software / programmering			
Afregelen schakelpunt		fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70	
Beschermklasse		IP 40	
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	0,414	
Behuizing		behuizing voor DIN rail	
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110	
Materialen		kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	LED, groen
		in bedrijf	1 x LED, groen


DD0022

Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/10-10K

Elektrische aansluiting

Aansluiting



01:	niet in gebruik
02:	niet in gebruik
03:	DC Sensorvoeding (-)
04:	Sensorsignaal pnp
05:	DC Sensorvoeding (+)
06:	DC Aansluitspanning (-)
07:	DC Aansluitspanning (+)
08:	niet in gebruik
09:	niet in gebruik
10:	niet in gebruik
11:	niet in gebruik
12:	Relais rustcontact
13:	Relais middencontact
14:	Relais werkcontact
15:	AC Aansluitspanning (L)
16:	AC Aansluitspanning (N)