


DF1220



Zekeringsmodule voor een continue stroomvoorzorging

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



- 1 Tag label houder
- 2 drukknop aan / uit / reset Status- LED 2
- 3 drukknop aan / uit / reset Status- LED 1
- 4 Push-In klemmen Uitgangen 1/2



Toepassingsgebied

Montage

DIN-rail TH35; volgens EN 60715

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	naar SELV/PELV
Nominale spanning DC	[V]	24
Voedingsspanningen DC	[V]	19,2...30
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC)	[ms]	10
Ruststroom	[mA]	12
Aantal kanalen		2
Nominale stroom	[A]	1...10
Nominale stroom (Fail Safe Element)	[A]	10

Uitgangen

Totale capaciteit van de belasting	[mF]	20
------------------------------------	------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...70
Beschermklasse		IP 20; (aan de voorkant)
Vervuilingsgraad		2



Zekeringsmodule voor een continue stroomvoorzorging

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-3	stooremissie
	EN 61000-6-2	Immuun voor storingen

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	73,5
Afmetingen	[mm]	80 x 12,5 x 98


Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	status	2 x LED, rood / groen / oranje
Bedienelementen	2 x	drukknop

Elektrische aansluiting

Push-In klemmen:


contacthendel/contactomlijsting:

Aansluiting



Diagrammen en curves

uitgangskarakteristiek



tijd/stroom karakteristiek