


Voedingsmodule voor aard-potentialen

Supply Module GND/1x 10mm²

- 1 Tag label houder
2 Push-in klem 24 V DC



Toepassingsgebied

Uitvoering	invoermodule GND (1 x 10 mm ²)
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC
Nominale spanning DC [V]	24
Beschermklasse	III
Max. belastingsstroom [A]	40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Opslagtemperatuur [°C]	-40...70
Beschermklasse	IP 20; (aan de voorkant)

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-3	stooremissie
	EN 61000-6-2	Immune voor storingen

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	48,6
Wijze van montage	DIN-rail montage
Montagevoorschrift	modulair aansluitbaar
Afmetingen [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Voedingsmodule voor aard-potentialen

Supply Module GND/1x 10mm²

Elektrische aansluiting

Push-In klemmen:

Aansluiting

