


Elektronische zekering

Fuse/IO-Link/24VDC/8A



- 1 Tag label houder
 2 drukknop aan / uit / reset Status- LED 1
 3 Push-in klem Uitgang 1



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	naar SELV/PELV
Nominale spanning DC	[V]	24
Voedingsspanningen DC	[V]	18...30
Beschermklasse		III
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC)	[ms]	10
Ruststroom	[mA]	10
Aantal kanalen		1
Nominale stroom	[A]	8
Nominale stroom (Fail Safe Element)	[A]	8

Uitgangen

Totale capaciteit van de belasting	[mF]	20
------------------------------------	------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...70
Beschermklasse		IP 20; (aan de voorkant)
Vervuilingsgraad		2

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-3	stooremissie
	EN 61000-6-2	Immune voor storingen

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	71,5
---------	-----	------

DF2208



Elektronische zekering

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

Afmetingen	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
------------	------	------------------


Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	status	1 x LED, rood / groen / oranje
Bedienelementen	1 x	drukknop

Elektrische aansluiting


Push-In klemmen:
contacthendel/contactomlijsting:

Aansluiting



Diagrammen en curves

uitgangskarakteristiek



tijd/stroom karakteristiek