




Compacte monitor voor toerentalbewaking

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DI5020

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschaften

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Schakelafstand [mm]	10
Afmetingen [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Toepassingsgebied

Applicatie	eenvoudig beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC	[V]	10...36
Stroomopname	[mA]	< 15
Ompoolbeveiligd		ja

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA]	250
Kortsluitvast	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik


Schakelafstand	[mm]	10
----------------	------	----



Compacte monitor voor toerentalbewaking

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN

Schakelafstand instelbaar	nee	
Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[Imp/min]	30...3000
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Correctiefactor	staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3	
Hysteresis	[% van Sr]	10
Reactietijden		
Inschakeloverbrugging	[s]	15
Max. bedempingsfrequentie	[Imp/min]	15000
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	multiturn potentiometer	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	258,4
Inbouwwijze	bondig inbouwbaar	
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype	M30 x 1,5	
Materialen	messing speciaal gecoat; PBT	
Aandraaimoment	[Nm]	50
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, groen
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Aansluiting		



Aderkleuren :

BK = zwart

BN = bruin

BU = blauw