


DN1020



Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Bereik ingangsspanning AC	[V]	100...240
Uitgangsspanning DC	[V]	24...28
Beschermklasse		I; (IEC 61140)
Overspanningsbeveiliging		ja; (< 40)
Uitgangsspanning	[V]	instelbaar
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	2
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	1,3
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[mV]	50
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...70
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[jaren]	411


DN1020



Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	310,5
Wijze van montage		DIN-rail; (TH35 (EN 60715))
Afmetingen	[mm]	83 x 45 x 96
Materialen		PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
veerklemmen: ...2,5 mm ²		
Aansluiting		



- | | |
|---|-----------|
| 1 | primair |
| 2 | secundair |