



Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN4012

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 potentiometer



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	100...240
Uitgangsspanning DC	[V]	24...28
Beschermklasse		I; (IEC 61140)
Max. opstarttijd	[ms]	1000
Opwarmtijd	[s]	< 1000
Uitgangsspanning	[V]	instelbaar
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	5
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[mV]	50
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Externe afzekering		10 A; B
Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205
---	------	-----

Uitgangen

Kortsluitvast	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Belastbaarheid DC-OK-sigitaal	30 V DC (< 1 A)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	0,987
Wijze van montage		DIN-rail; (TH35 (EN 60715); vrije ruimte voor convectiekoeling 20 mm)
Afmetingen	[mm]	129 x 50 x 136
Materialen		AlMg3; plaatstaal; PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	DC-ok	1 x LED, groen
	overbelasting	1 x LED, rood


Opmerkingen

Opmerkingen	uitgangsspanning volgens SELV, PELV
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



- 1: primair
2: secundair