


Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN1031

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Bereik ingangsspanning AC	[V]	100...240
Uitgangsspanning DC	[V]	24...28
Beschermklasse		I; (IEC 61140)
Uitgangsspanning	[V]	instelbaar
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	2
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	2,1
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[mV]	50
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Belastbaarheid DC-OK-sigitaal	24 V DC (30 mA)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...70
----------------------	------	----------

DN1021



Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Beschermklasse	IP 20
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	332,4
Wijze van montage	DIN-rail; (TH35 (EN 60715))
Afmetingen [mm]	45 x 83 x 96
Materialen	PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	LED, groen
----------	---------	------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

veerklemmen: ...2,5 mm²

Aansluiting



- | | |
|---|-----------|
| 1 | primair |
| 2 | secundair |