

DN2114




Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN4014

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	85...132 / 184...264
Uitgangsspanning DC	[V]	24...28
Beschermklasse		I; (IEC 61140)
Max. opstarttijd	[ms]	80
Opwarmtijd	[s]	< 80
Uitgangsspanning	[V]	instelbaar
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	2
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	20
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[%]	0,1
Externe afzekering		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja



Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1861,4
Wijze van montage		DIN-rail; (TH35 (EN 60715))
Materialen		aluminium
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Uitgangsspanning	LED, groen
	overbelasting	LED, rood
	kortsluiting	LED, rood knippert
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
aansluitklemmen: 1,5...6 mm ²		
Aansluiting		
① 115/230 V AC ② 24 V DC		