


DP3222



Converter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 2	
Communicatie interface	IO-Link	
Toepassingsgebied		
Applicatie	converter van analoge spanningssignalen voor IO-link; voor aansluiting van analoge sensoren op IO-link systemen; In te zetten in natte omstandigheden; binnenshuis te gebruiken	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC	[V]	24
Stroomopname	[mA]	300
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 2	
Ingangen		
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	200
Aantal analoge ingangen		2
Analoge ingangsspanning	[V]	0...10
Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-Mode	nee	
Vereiste masterportklasse	A/B	

DP3222



Converter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Proceswaarden analoog		2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard		DeviceID
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		1428
DP3222 / CMPT = 1			
Min. procescyclustijd	[ms]	4,3	
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Min. procescyclustijd	[ms]	4,6	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70	
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	2000 m: -25...70 °C		
	3000 m: -25...64 °C		
	4000 m: -25...62 °C		
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)	
Max. hoogte boven NAP	[m]	4000	
Beschermklasse	IP 67; IP 69K		
Vervuilingsgraad	2		
Toelatingen / testen			
MTTF	[jaren]	504	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	78,6	
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking)	[g]	27	
Afmetingen	[mm]	63 x 30 x 24,5	
Materialen	behuizing: PA (polyamide)		
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)		
Materiaal afdichting	FKM		
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen	
	Analoge ingang	2 x LED, geel	
Opmerkingen			
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.		
Verpakkingseenheid	1 stuk		




Converter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM



1:	L+
2:	0...10 V Analoge ingang 2
3:	L-
4:	0...10 V Analoge ingang 1
5:	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



1:	L+ Aansluitspanning
2:	niet in gebruik
3:	L- Aansluitspanning
4:	C/Q IO-Link