


Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

uitloop artikel

Alternatief artikel: DN4034

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	400...500
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanningen DC	[V]	450...820
Bereik ingangsspanning AC	[V]	340...576
Uitgangsspanning DC	[V]	24...28
Beschermklasse		I; (IEC 61140)
Max. opstarttijd	[ms]	80
Opwarmtijd	[s]	< 80
Uitgangsspanning	[V]	instelbaar
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	2
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	20
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[%]	0,1
Derating	[W/K]	12 (60...70 °C)

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja



Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[jaren]	58
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1810,6
Wijze van montage		DIN-rail; (TH35 (EN 60715))
Materialen		aluminium
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Uitgangsspanning	LED, groen
	overbelasting	LED, rood
	kortsluiting	LED, rood knippert
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 1.5...6 mm ²		
Aansluiting		
① 3 x 400...500 V AC ② 24 V DC		