



Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 potentiometer



Elektrische eigenschappen


Voedingsspanningstolerantie [%]	10
Nominale frequentie AC [Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC [V]	100...240
Uitgangsspanning DC [V]	24...28
Beschermklasse	I; (IEC 61140)
Max. opstarttijd [ms]	1000
Opwarmtijd [s]	< 1000
Uitgangsspanning [V]	instelbaar
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning [A]	2,5
Aantal uitgangsstroomkringen	1
Max. rimpel [mV]	50
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [%]	87,1
Externe afzekering	10 A; B
Derating [W/K]	3% / K (> 60° C)
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [ms]	450



Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Uitgangen		
Kortsluitvast	ja	
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Belastbaarheid DC-OK-sig-naal	30 V DC (< 1 A)	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse	IP 20	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	970,5
Wijze van montage	DIN-rail; (TH35 (EN 60715); vrije ruimte voor convectiekoeling 20 mm)	
Afmetingen	[mm]	129 x 50 x 136
Materialen	AlMg3; plaatstaal; PC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	DC-ok	1 x LED, groen
	overbelasting	1 x LED, rood
Opmerkingen		
Opmerkingen	uitgangsspanning volgens SELV, PELV	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
schroefklemmen:		
Aansluiting		



- 1: primair
2: secundair