


Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-20A/IOL/IP67



- 1 industriële voedingen
- 2 IO-Link
- 3 Uitgangsspanning
- 4 Uitgangsspanning



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	400 / 480
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Bereik ingangsspanning AC	[V]	323...552
Uitgangsspanning DC	[V]	24...28
Beschermklasse		I
Max. opstarttijd	[ms]	12
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	0,2
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	20,8
Max. uitgangsstroom bij max. uitgangsspanning	[A]	17,8
Uitgangsvermogen (continu)	[W]	500
Uitgangsvermogen (kortstondig)	[W]	1000
Vermogensfactor (nominale spanning 400 V AC 7 50 Hz)		0,94
Vermogensfactor (nominale spanning 480 V AC 7 50 Hz)		0,95
Aantal uitgangsstroomkringen		4
Inschakelpiekstroom (nominale spanning 400 V AC / 60 Hz)	[A]	2,1



Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-20A/IOL/IP67

Inschakelpiekstroom (nominale spanning 480 V AC / 50 Hz)	[A]	2
Efficiëntie (nominale spanning 400 V AC / 60 Hz)	[%]	94,2
Efficiëntie (nominale spanning 480 V AC / 50 Hz)	[%]	94
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 400 V AC / 60 Hz)	[ms]	24
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 480 V AC / 50 Hz)	[ms]	24
Ingangsstroom (nominale spanning 400 V AC / 60 Hz)	[A]	1,1
Ingangsstroom (nominale spanning 480 V AC / 50 Hz)	[A]	0,9

Uitgangen

Totale capaciteit van de belasting	[mF]	12,5
---------------------------------------	------	------

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
Unterstützte Masterportklasse	A
Type overdracht	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
SIO-Mode	ja
Min. procescyclustijd	[ms] 2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95; (relatieve vochtigheid)
Max. hoogte boven NAP	[m]	5000
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Vervuilingsgraad		3

Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-20A/IOL/IP67

Elektrische aansluiting - Uitgangsspanning

Connector: 2 x M12; codering: L; Vergrendeling: messing



1:	US
2:	GND UA
3:	GND US
4:	UA
5:	FE

Elektrische aansluiting - industriële voedingen


Connector: 1 x 7/8"; Vergrendeling: messing



1:	L1
2:	N
3:	PE
4:	L2
5:	L3

Diagrammen en curves

blokdigram




uitgangskarakteristiek

Output Voltage




Karakteristiek van de werkinggraad / vermogensverliezen

Efficiency



Karakteristiek voor degeneratie

Allowed Output Power



DN4237



Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-20A/IOL/IP67

Karakteristiek voor overbruggingstijd
bij stroomuitval

