


DSU100



IO-Link data-geheugen

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Toepassingsgebied

Applicatie data-opslag via IO-Link

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC
Stroomopname [mA]	< 50
Beschermklasse	III
Opslagruimte [bit]	1042432
Geheugentype	FRAM
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	onbegrensd

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link				
Type overdracht	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link revisie	1.1				
SDCI-Norm	IEC 61131-9				
Profiel	Smart Sensor: Device Identification				
SIO-Mode	nee				
Vereiste masterportklasse	A				
Ondersteunende DeviceIDs	<table><tr><th>Bedrijfsaard</th><th>DeviceID</th></tr><tr><td>default</td><td>1423</td></tr></table>	Bedrijfsaard	DeviceID	default	1423
Bedrijfsaard	DeviceID				
default	1423				

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67; IP 69K

Toelatingen / testen

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



IO-Link data-geheugen

DSU____KQRWIOUS03

UL-goedkeuring	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Limited Voltage/Current
	File nummer UL	E205959

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	59,8
Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	20 x 7 x 48
Materialen		PBT; TPU; roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	Toegang tot geheugen	1 x LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

