




Toepassingsgebied

Type goedkeuring voor zendapparatuur	EU/RED
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de Europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	700
Zendfrequentie [MHz]	865...868 (ETSI)
Antenne aansluiting	4; (TNC-reverse)
RFID standaard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Zendvermogen ERP [mW]	2000; (te parametren in stappen: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedantie [Ω]	50

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
--------------------------	---

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen	4
Stroombelasting per uitgang [mA]	500; (max.)

Bereik

RSSI-threshold	In te stellen via software
----------------	----------------------------

Interfaces

Communicatie interface	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protocol	EtherNet/IP



RFID-verwerkingselektronica UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Toepassingstype	gegevensoverdracht	
Ethernet - TCP/IP		
Protocol	TCP/IP	
Toepassingstype	Parametrering; gegevensoverdracht	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...55
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
Zendtoelating	EN 302 208	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	3354
Afmetingen	[mm]	300 x 300 x 71
Materialen	behuizing: aluminium; Beschermkap: kunststof; TNC stekker: Messing / PTFE; stekker: Messing / kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel / groen
		4 x LED, meerkleurig programmeerbaar
Akoestisch signaal	zoemer	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - Ethernet		

Connector: 1 x M12; codering: X



LAN	
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-
PoE+	
1	TX+ / PoE+1
2	TX- / PoE+1
3	RX+ / PoE+2
4	RX- / PoE+2
5	PoE+1
6	PoE+1
7	PoE+2
8	PoE+2

RFID-verwerkingselektronica UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: 1 x M12; codering: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Elektrische aansluiting - ingangen / uitgangen

Connector: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4