




Toepassingsgebied	
Applicatie	voor max. 4 lees-/schrijf koppen type ANT41x/ANT51x
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC
Stroomopname [mA]	< 3000
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4
Uitgangen	
Aantal digitale uitgangen	4
Stroombelasting per uitgang [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces	
Communicatie interface	Ethernet
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.79
	Subnetmask: 255.255.255.0
	Gateway IP-adres: 192.168.0.100
Ethernet - PROFINET	
Protocol	PROFINET
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Opslagtemperatuur [°C]	-20...85
Beschermklasse	IP 67



RFID-verwerkingselektronica LF/HF

DTELF/HFABRWPNU00

Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Trillingsbestendigheid	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [jaren]		108,28

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		393,5
Afmetingen [mm]		115 x 46,2 x 85
Materialen		bovendeel: PA Grivory GV5H oranje; bovendeel: TPE; onderste deel: GD-ALSi12

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
	PROFINET-IO	2 x LED, rood/groen
	Ethernet	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
	In- / uitgangen	1 x LED, groen
		1 x LED, geel

Toebehoren	
Leveringsomvang	Beschermkapje: M12, E73004

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - Ethernet


Connector: 2 x M12; codering: D



Port 1/2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrische aansluiting - Procesaansluiting

Connector: 4 x M12; codering: A





RFID-verwerkingselektronica LF/HF

DTELF/HFABRWPNU00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: 1 x M12; codering: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.