


DV1320



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Standard



Toepassingsgebied	
Applicatie	signalering van machinestatus
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	< 200
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	4
Ingangsstroom high [mA]	6
Interfaces	
Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
SIO-Mode	ja



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Standard

Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1466

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...50	
Opslagtemperatuur [°C]	-40...75	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90	
Luchtdruk [kPa]	< 106	
Max. hoogte boven NAP [m]	2000	
Beschermklasse	IP 65	

Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	371,15	
Afmetingen [mm]	Ø 70 / L = 180	
Materialen	behuizing: ABS; Lens: PC	


Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	status	1 x LED, groen
	LED segment	3 x 4 LED

Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060	
	wand montagevoet, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064	
	montagebuis, E89065	
	montagebuis, E89066	
	montagebuis, E89067	

Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A





3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Standard

Aansluiting

1	n.c.
2	n.c.
3	Digitale ingang LED segment 3
4	Digitale ingang LED segment 2
5	industriële voedingen
6	Digitale ingang LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)