




Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



paneeluitsparing 91 x 43 mm



Producteigenschappen

Afmetingen [mm] 48 x 112 x 116

Toepassingsgebied

Applicatie Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC [Hz] 50...60
 Voedingsspanning [V] 115...230 AC / 18...30 DC
 Stroomopname [mA] 100

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4; Aantal analoge uitgangen: 1

Ingangen

Aantal digitale ingangen 2

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen 4
 Aantal analoge uitgangen 1
 Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
 Max. belasting [Ω] 270
 Analoge uitgangsspanning [V] -10...10
 Beschermd tegen overbelasting ja

Omgevingsvariabelen


Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
 Opslagtemperatuur [°C] -25...70
 Beschermklasse IP 65
 Beschermklasse aansluitklemmen IP 20



Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	352
Wijze van montage		paneeluitsparing: 91 x 43 mm
Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
Materialen		Noryl UL94-V-0
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Kleurendisplay	grafisch LCD-display, Touchscreen
Elektrische aansluiting		
schroefklemmen:		
Aansluiting		



NC: niet in gebruik