



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040SCS0002I04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVW004
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, anti-aangroei
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10909



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040SCS0002I04

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit