


Verbindingskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Beschermklasse	III

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	15 x 15 x 46
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukriet, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Aansluiting



Elektrische aansluiting - Buchse



Aansluiting



E10617



Verbindingskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld