




Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0010H05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10968



Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0010H05


Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;

Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit