


Aansluitkabel met connector female

ADOAG032--S0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklassse

IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

146,6

Materialen

TPU transparant

Materiaal gegoten onderdeel

TPU, transparant

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10219



Aansluitkabel met connector female

ADOAG032--S0005A03

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: Snap-in



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
	blauw