


Aansluitkabel met connector female

ADOAH043SCS0010I04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVW009

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

27 x 15 x 39

Materialen

TPU transparant

Materiaal gegoten onderdeel

TPU, transparant

Materiaal overwerpmoer

messing, anti-aangroei

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

2 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

E10914



Aansluitkabel met connector female

ADOAH043SCS0010I04

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BK =
BN =
BU =
WH =

Aderkleuren :
zwart
bruin
blauw
wit