




Centrale verdeler
ZDO8H059MSS0005H11

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC023
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12



Centrale verdeler

ZDO8H059MSS0005H11


Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	18 x 54 x 127
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Elektrische aansluiting - sleuf		
Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm		



Centrale verdeler

ZDO8H059MSS0005H11

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel