

Verbindingskabel

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie	CAN-bus

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	176,5	
Afmetingen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Materialen		PUR	
Materiaal gegoten onderdeel		PUR	
Materiaal overwerpmoer		zinkdruk giet, vernikkeld	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
		buigradius voor niet bewegende installatie	min. 5 x kabeldiameter
		bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
		buigcycli	> 1 Mio.

Verbindingskabel

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm




Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 7,2 mm, Afgeschermd; getwist; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / getwist + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / getwist

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 7,2 mm, Afgeschermd; Afscherming; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BU = blauw
RD = rood
WH = wit
screen = afscherming

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm

